

Napájecí deska, vert. výst. VABF-S3-2-P1A3-G18

Číslo dílu: 544435

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	18 mm
Vychází z norem	ISO 15407-1
Montážní poloha	libovoln.
Pneumatická vertikální výstavba	alternativní napájení tlakem pro 1
Provozní tlak	-0.9 bar...10 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	500 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP65 NEMA 4
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	146 g
Způsob upevnění vertikální výstavby	na řadovou připojovací desku na samostatnou připojovací desku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku