


Vakuový sací ventil ISV-M10

Číslo dílu: 545998

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	M10
Lze použít vyfukovací impuls	0.8 MPa 8 bar
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Potřebný nasávaný objemový průtok při -0,5 baru	2 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	18 g
Způsob upevnění	lze našroubovat
Připojení pneumatiky 1	M10
Pneumatické připojení 2	M10
Materiál pružiny	silně legovaná ocel
Materiál filtru	slinutý bronz
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Materiál plováku	POM