


Rozbočovač
FCK-3-PK-3-N
Číslo dílu: 546065

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	2.3 mm
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 bar...10 bar
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	5 g
Připojení pneumatiky 1	pro nátrubek s vnitřním průměrem 3 mm s převlečnou maticí
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku