

Hadice z plastu PAN-12X1,75-NT

Číslo dílu: 546288

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	12 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	64 mm
Vnitřní Ø	8.4 mm
Min. poloměr ohybu	29 mm
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických řetězců
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 bar...17 bar -13.775 psi...246.5 psi
Certifikát	TÜV
Námořní klasifikace	viz. certifikát
Úřad, který vydal certifikát	B 013277 0506 00
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-30 °C...80 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.06 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčné připojení s vnějším Ø 12 mm
Barva	přírodní
Tvrdost Shore	D 55 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	TPE-A