


# Zásuvka s kabelem KMEB-3-24-5

Číslo dílu: 547271

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                            | Hodnota                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Montážní poloha                                     | libovoln.                                          |
| Hmotnost výrobku                                    | 230 g                                              |
| Elektrické připojení 1                              | Zásuvka, podle EN 175301-803, tvar C               |
| Elektrické připojení 1, konstrukce                  | hranat.                                            |
| Elektrické připojení 1, druh připojení              | zásuvka                                            |
| Elektrické připojení 1, výstup kabelu               | úhl.                                               |
| Elektrické připojení 1, upozornění k výstupu kabelu | 90°                                                |
| Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů           | 2                                                  |
| Elektrické připojení 1, způsob upevnění             | na elektromagnetický ventil středovým šroubem M2,5 |
| Elektrické připojení 2, připojovací technika        | volné konce vodičů                                 |
| Elektrické připojení 2, počet pinů/žil              | 2                                                  |
| Jmenovité provozní napětí DC                        | 24 V                                               |
| Ochrana proti přepólování                           | pro všechny elektrické přípojky                    |
| Připojení ochranného vodiče                         | není k dispozici                                   |
| Délka kabelu                                        | 5 m                                                |
| Vlastnosti kabelu                                   | standard                                           |
| Průměr kabelu                                       | 5.2 mm                                             |
| Konstrukce kabelu                                   | 2x 0,75 mm <sup>2</sup>                            |
| Konce vodičů                                        | dutinka na vodiče                                  |
| Stupeň krytí                                        | IP65<br>podle IEC 60529                            |
| Okolní teplota                                      | -20 °C...80 °C                                     |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)                  | podle směrnice EU-RoHS                             |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)                | podle předpisů UK RoHS                             |
| Shoda s LABS                                        | VDMA24364-B2-L                                     |
| Třída znečištění                                    | 3                                                  |
| Třída odolnosti korozi KBK                          | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                |
| Materiál pláště kabelu                              | PVC                                                |
| Materiál tělesa                                     | PC                                                 |
| Materiál těsnění                                    | NBR                                                |
| Materiál nástrčných kontaktů                        | slitina mědi, postříbřeno                          |