



Zesilovač tlaku DPA-40-D

Číslo dílu: 549396

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Průměr pístu	40 mm
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Zesilovač tlaku se dvěma písty
Indikace tlaku	připraven G1/8
Výstupní tlak 2	0.5 MPa...1.6 MPa 5 bar...16 bar 72.5 psi...232 psi
Provozní tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Rozsah regulace tlaku, MPa	0.4 MPa...1.6 MPa
Rozsah regulace tlaku	4 bar...16 bar
Rozsah regulace tlaku, psi	58 psi...232 psi
Vstupní tlak 1	2.5 bar...8 bar
Vstupní tlak 1 MPa	0.25 MPa...0.8 MPa
Vstupní tlak 1 psi	36.25 psi...116 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přímazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	5 °C...60 °C
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	1500 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Pneumatické připojení 3	M7
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS