

Elektromagnetická cívka MD-2-110VAC-PA

Číslo dílu: 549904

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Druh ovládání	elektrick.
Montážní poloha	libovoln.
Doba sepnutí	100%
Účinník cos {phi}	0.7
Hodnoty cívek	110 V AC: 50/60 Hz, příkon 14,5 VA při spínání, 10,5 VA trvale
Přípustné výkyvy frekvence	+/- 10 %
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-20 °C...50 °C
Max. utahovací moment šroubení	0.5 Nm
Hmotnost výrobku	110 g
Elektrické připojení	podle DIN EN 175301-803
Způsob upevnění	s drážkovanou maticí
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál elektromagnetické cívky	Duroplast měď ocel
Materiál vinutí	měď