


Zásuvka MSSD-N

Číslo dílu: 550067

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 175301-803
Výstup kabelu	úhlový
Hmotnost výrobku	30 g
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika	připojovací obrazec, tvar A, podle normy EN 175301-803
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	3
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	na elektromagnetický ventil s centrálním šroubem M3
Elektrické připojení 2, připojovací technika	šroubová svorka
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...24 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...250 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	16 A
Kabelové šroubení	M20x1,5
Průměr kabelu	8 mm...10 mm
Jmenovitý průřez vodičem	1.5 mm ²
Stupeň krytí	IP65
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-25 °C...80 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA
Barva tělesa	černá
Materiál šroubů	ocel
Materiál těsnění	VMQ