

Připojovací blok CPE14-PRS-3/8-6-NPT

Číslo dílu: 550083

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	20 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. počet pozic pro ventily	6
Max. počet tlakových zón	2
Destrukční tlak	5 MPa 50 bar 725 psi
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	23 °F...122 °F
Okolní teplota	23 °F...122 °F
Max. utahovací moment, upevnění ventilu	0.9 ft lbf
Hmotnost výrobku	20.4 oz
Způsob upevnění připojovacího bloku	s průchozí dírou
Způsob upevnění ventilu	s vnitřním závitem
Připojení pneumatiky 1	NPT3/8
Pneumatické připojení 3	NPT3/8
Připojení pneumatiky 5	NPT3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku