

Svorka na trubky PQ-RK-28-B

Číslo dílu: 550599

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	25 mm
Velikost balení	1
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-25 °C...85 °C
Hmotnost výrobku	8.4 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS