

# Hadice z plastu PEN-10X1,5-BL

Číslo dílu: 551459

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                          | Hodnota                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Vnější Ø                          | 10 mm                                                                   |
| Poloměr ohybu významný pro průtok | 40 mm                                                                   |
| Vnitřní Ø                         | 7 mm                                                                    |
| Min. poloměr ohybu                | 23.5 mm                                                                 |
| Vlastnosti hadice                 | vhodné do energetických řetězců                                         |
| Provozní tlak závislý na teplotě  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi       |
| Upozornění k provoznímu tlaku     | voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C                                        |
| Certifikát                        | TÜV                                                                     |
| Úřad, který vydal certifikát      | B 013277 0506 00                                                        |
| Provozní médium                   | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>voda (tekutá, bez ledu) |
| Shoda s LABS                      | VDMA24364-B2-L                                                          |
| Třída čistého prostoru            | Staticky instalovaný prvek, nelze smyslně ohodnotit podle ISO 14644-1   |
| Okolní teplota                    | -30 °C...60 °C                                                          |
| Hmotnost výrobku podle délky      | 0.03766 kg/m                                                            |
| Pneumatické připojení             | pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 10 mm                         |
| Barva                             | modrá                                                                   |
| Tvrdost Shore                     | D 52 +/-3                                                               |
| Upozornění k materiálu            | v souladu s RoHS                                                        |
| Materiál hadice                   | PE                                                                      |