

Hadice z plastu PEN-4X0,75-GE

Číslo dílu: 551480

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	4 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	20 mm
Vnitřní Ø	2.7 mm
Min. poloměr ohybu	10 mm
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických řetězů
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Upozornění k provoznímu tlaku	Voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C
Certifikát	TÜV
Úřad, který vydal certifikát	B 013277 0527 00
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] voda (tekutá, bez ledu)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14	Staticky instalovaný prvek, nelze smyslně ohodnotit podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-30 °C...60 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.00643 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčnou koncovku s vnějším Ø 4 mm pro nástrčné připojení s vnějším Ø 5/32" pro nátrubek s vnitřním Ø 3 mm s převlečnou maticí pro nástrčnou koncovku s vnitřním průměrem 3 mm
Barva	žlutá
Tvrdost Shore	D 52 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	PE