

Tlumič hluku U-1/4-BR

Číslo dílu: 552424

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Průtok vzhledem k atmosféře	3400 l/min
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	77 dB(A)
Okolní teplota	-10 °C...70 °C
Hmotnost výrobku	17 g
Pneumatické připojení	G1/4
Materiál vložky tlumiče	PE
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku