



Rychloodvětrávací ventil SE-1/4

Číslo dílu: 552431

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	rychlé odvětrání
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Normální jmenovitý průtok odvětrání 6->5 barů	1700 l/min
Normální jmenovitý průtok přívodu tlaku, 6->5 barů	950 l/min
Provozní tlak	0.5 bar...10 bar
Okolní teplota	-20 °C...75 °C
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku eloxován
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Jmenovitá světlost	8 mm
Montážní poloha	libovoln.
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...75 °C
Hmotnost výrobku	250 g
Pneumatické připojení 3	G1/4
Materiál těsnění	NBR