



Ventil s pákou a kladičkou RWB-3-1/8

Číslo dílu: 552432

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	3/2, v klidu uzavř., monostabil.
Druh ovládání	mechanick.
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	120 l/min
Pneumatický pracovní výstup	G1/8
Provozní tlak	3.5 bar...8 bar
Konstrukce	Píst-uložení
Jmenovitá světlost	3.5 mm
Způsob řízení	nepřímo řízené
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Ovládací síla	3.1 N
Hmotnost výrobku	160 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Pneumatické připojení 3	G1/8
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku eloxován