


Zesilovač tlaku DPA-40-10-CRVZS5

Číslo dílu: 552930

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Průměr pístu	40 mm
Objem	5 l
Montážní poloha	odpouštění kondenzátu směrem dolů
Konstrukce	Zesilovač tlaku se dvěma písty se zásobníkem na stlačený vzduch manometrem se zpětným ventilem
Indikace tlaku	manometrem
Výstupní tlak 2	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Provozní tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Rozsah regulace tlaku, MPa	0.45 MPa...1 MPa
Rozsah regulace tlaku	4.5 bar...10 bar
Rozsah regulace tlaku, psi	65.25 psi...145 psi
Vstupní tlak 1	2 bar...8 bar
Vstupní tlak 1 MPa	0.2 MPa...0.8 MPa
Vstupní tlak 1 psi	29 psi...116 psi
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro tlaková zařízení
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle britských předpisů pro tlaková zařízení
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	5 °C...60 °C
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Max. utahovací moment, odpouštění kondenzátu	27 Nm
Hmotnost výrobku	7300 g
Způsob upevnění	s kameny do drážky

Parametr	Hodnota
Připojení pneumatiky 1	QS-10
Pneumatické připojení 2	KD4
Pneumatické připojení 3	tlumič hluku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál zásobníku na stlačený vzduch	silně legovaná ocel, nerezová