

Sada skládaného měchu DADB-V6-80-S176-250

Číslo dílu: 553357

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	93 mm
Velikost	80
Rozsah zdvihu	176 mm...250 mm
Prodloužení pístnice / pohybové tyče	62 mm
Tvar	kulatý
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Sada měchu se svedeným odvětráním
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Odolnost médiím	prach třísky oleje tuky Benzine
Stupeň krytí	IP54
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Hmotnost výrobku	193 g
Způsob upevnění	nasouvací se závitovým kolíkem
Pneumatické připojení	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál adaptačních dílů	zesílený PA
Materiál těsnění	NBR
Materiál skládaného měchu	NBR
Materiál závitových kolíků	silně legovaná nerezová ocel