

Hadice z plastu PUN

Číslo dílu: 553573

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	3 mm...16 mm
Vnitřní Ø	2 mm...11 mm
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických řetězců
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 bar...30 bar
Certifikát	TÜV
Úřad, který vydal certifikát	B 013277 0506 00
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída čistého prostoru	Staticky instalovaný prvek, nelze smysluplně ohodnotit podle ISO 14644-1
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-35 °C...60 °C
Barva	modrá hnědá žlutá zelená přírodní červen. černá stříbrná průsvitná modrá průsvitná žlutá průsvitná zelená průsvitná červená průsvitná černá bílá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)