

## Hadice z plastu PAN-6X1-GE

Číslo dílu: 553931

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                          | Hodnota                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnější Ø                          | 6 mm                                                                                                                                   |
| Poloměr ohybu významný pro průtok | 32 mm                                                                                                                                  |
| Vnitřní Ø                         | 4 mm                                                                                                                                   |
| Min. poloměr ohybu                | 14 mm                                                                                                                                  |
| Vlastnosti hadice                 | vhodné do energetických řetězců                                                                                                        |
| Provozní tlak závislý na teplotě  | -0.095 MPa...1.9 MPa<br>-0.95 bar...19 bar<br>-13.775 psi...275.5 psi                                                                  |
| Certifikát                        | TÜV                                                                                                                                    |
| Úřad, který vydal certifikát      | B 013277 0506 00                                                                                                                       |
| Provozní médium                   | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                          |
| Shoda s LABS                      | VDMA24364-B2-L                                                                                                                         |
| Okolní teplota                    | -30 °C...80 °C                                                                                                                         |
| Hmotnost výrobku podle délky      | 0.016 kg/m                                                                                                                             |
| Pneumatické připojení             | pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 6 mm<br>pro nátrubek s vnitřním Ø 4 mm s převlečnou maticí<br>pro nátrubek s vnitřním Ø 4 mm |
| Barva                             | žlutá                                                                                                                                  |
| Tvrdost Shore                     | D 55 +/-3                                                                                                                              |
| Upozornění k materiálu            | v souladu s RoHS                                                                                                                       |
| Materiál hadice                   | TPE-A                                                                                                                                  |