


Příruba motoru EAMF-A-62B-70A

Číslo dílu: 558179

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	132 g
Kód rozhraní motoru In	70 A
Kód rozhraní, skříň spojky	62B
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS