

# Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQM-D-G18F-Q6-P10

Číslo dílu: 558675

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Velikost                               | standard                                                            |
| Jmenovitá světlost                     | 5 mm                                                                |
| Tvar                                   | přímý tvar                                                          |
| Velikost balení                        | 10                                                                  |
| Konstrukce                             | Princip push-pull                                                   |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz                                              |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                 |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Okolní teplota                         | -20 °C...70 °C                                                      |
| Hmotnost výrobku                       | 15.1 g                                                              |
| Způsob upevnění                        | Vnější šestihran na klíč vel. 12                                    |
| Připojení pneumatiky 1                 | vnitřní závit G1/8                                                  |
| Pneumatické připojení 2                | pro hadici s vnějším Ø 6 mm                                         |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                                    |
| Materiál tělesa                        | mosaz, poniklováno                                                  |
| Materiál těsnění hadice                | NBR                                                                 |