


Spojková skříň
EAMK-A-D32-35A-40A
Číslo dílu: 560280

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	115 g
Kód rozhraní ovladače	D32C
Kód rozhraní, skříň spojky	40A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS