

Kryt
VMPAL-KM-SD44-IP67-0
Číslo dílu: 560429

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Hmotnost výrobku	102 g
Elektrické připojení	připraveno k montáži
Přípustný průměr kabelu	5 mm...13 mm
Průřez přívodních vodičů	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
Stupeň krytí	IP67 podle IEC 60529
Okolní teplota	-5 °C...80 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi