


# Koncová deska VABE-S6-2R-N34

Číslo dílu: 560838

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                    | Hodnota                                |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Vychází z norem             | ISO 5599-2                             |
| Montážní poloha             | libovoln.                              |
| Typ terminálu               | 44                                     |
| Provozní tlak               | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Třída odolnosti korozi KBK  | 0 - žádné nároky na odolnost korozi    |
| Shoda s LABS                | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Hmotnost výrobku            | 336 g                                  |
| Připojení řídicího tlaku 12 | NPT1/4                                 |
| Připojení pneumatiky 1      | NPT3/4                                 |
| Pneumatické připojení 3     | NPT 3/4                                |
| Připojení pneumatiky 5      | NPT3/4                                 |
| Upozornění k materiálu      | v souladu s RoHS                       |
| Materiál koncové desky      | Hliníkový tlakový odlitek              |