

Spojka EAMD-16-15-6.35-8X10

Číslo dílu: 561292

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	6.35 mm
Průměr upínání 2	8 mm
Velikost	16
Jmenovitá délka	15 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	10000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	0.355 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	1.6 Nm
Hmotnost výrobku	12.8 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS