

Spojovací vedení NEBV-M8W4L-E-10-LE2

Číslo dílu: 562473

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Odpovídá normám	EN 61076-2-101 ISO 20401
Indikace stavu sepnutí	žlutá LED
Hmotnost výrobku	165 g
Elektrické připojení	4 piny / 2 vodiče úhlová zásuvka / kabel M8x1
Rozsah provozního napětí, DC	20.4 V...26.4 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	3 A
Délka kabelu	10 m
Vlastnosti kabelu	vhodné do energetických řetězců
Min. poloměr ohybu kabelu	35 mm
Průměr kabelu	3.3 mm
Konstrukce kabelu	2 x 0,25 mm ²
Konce vodičů	dutinka na vodiče
Stupeň krytí	IP65 IP67
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
Materiál tělesa	TPE-U(PU)
Materiál nástrčných kontaktů	mosaz pozlaceno
Materiál izolační dutinky	PVC