

Spojka
EAMC-30-32-5-8
Číslo dílu: 562678

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	5 mm
Průměr upínání 2	8 mm
Velikost	30
Jmenovitá délka	32 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	8000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	5.87 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	3.5 Nm
Hmotnost výrobku	48 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS