

Spínací ventil MS9-EE-NG-V24-S-VS

Číslo dílu: 562946

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Řada	MS
Velikost	9
Rozteč	90 mm
Konstrukce	pístové šoupátko
Druh ovládání	elektrick.
Princip těsnění	měkké
Funkce odvětrání	nelze škrtit
Pomocné ruční ovládání	s aretací tlačítkem
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Způsob řízení	nepřímo řízené
Funkce ventilu	3/2, v klidu uzavř., monostabil.
Provozní tlak	3,5 bar...16 bar
Překrytí	pozitivní překrytí
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	18000 l/min
Normální jmenovitý průtok 2-3	14100 l/min
Doba sepnutí	100%
Hodnoty cívek	24 V DC: 4,5 W
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Hladina akustického tlaku	93 dB(A)
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím volitelně:
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	2300 g

Parametr	Hodnota
Pneumatické připojení 3	G1
Elektrické připojení	tvar A konektor podle DIN EN 175301-803 čtyřhranný tvar
Materiál pístového šoupátka	POM
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku