


Ventilový terminál VTOC

Číslo dílu: 564056

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	2x3/2, uzavřen, monostabilní
Velikost ventilu	10 mm
Max. normální jmenovitý průtok	10 l/min při 10 mm
Pneumatický pracovní výstup	připojovací deska
Provozní tlak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Značka KC	KC-EMC
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV
Indikace stavu signálu	LED
Vhodnost pro podtlak	ne
Doba přitahu	100 ms
Jmenovitý proud na sepnutí, na každou elektromagnetickou cívku	55 mA do 100 ms
Jmenovitý proud při omezení proudu	13 mA po 100 ms
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-5 °C...50 °C
Stupeň krytí	IP40
Řídící médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Elektrické ovládání	I-Port IO-Link vícepólový konektor
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Druh ovládání	elektrick.
Elektrický systém vst./výst.	ano
Typ terminálu	84

Parametr	Hodnota
Max. počet pozic pro ventily	24
Konstrukce ventilového terminálu	pevná rozteč