


Filtr MS9-LF-G-CUM

Číslo dílu: 564108

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	9
Řada	MS
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Jemnost filtru	5 µm
Odpouštění kondenzátu	ručně otočné
Konstrukce	Sintrovaný filtr s odstředivým odlučovačem
Stupeň odlučování kondenzátu	75 %
Provozní tlak	0 bar...20 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:-] netečné plyny
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Třída čistoty vzduchu na výstupu	Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Velikost pórů	5 µm
Hmotnost výrobku	2000 g
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím volitelně:
Materiál krytu	zesílený PA
Materiál zkrutné podložky	POM
Materiál nosiče filtru	POM
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	tlakový odlitek z hliníku
Materiál upevňovacího úhelníku	tlakový odlitek z hliníku
Materiál filtru	PE
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál spojky modulů	Hliníkový tlakový odlitek
Materiál nádobky	tvárná slitina hliníku
Materiál těsnění nádobky	NBR

Parametr	Hodnota
Materiál průhledového skla	PA
Materiál oddělovacího disku	POM