

Redukční ventil MS9-LR-G-D5-AG-BAR-AS

Číslo dílu: 564134

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	9
Řada	MS
Zabezpečení ovládání	s příslušenstvím, uzamykatelný
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	nepřímo řízený membránový redukční ventil
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací napájecího tlaku se sekundárním odvětráním se zpětným odvětráním
Indikace tlaku	manometrem
Provozní tlak	1 bar...20 bar
Rozsah regulace tlaku	0.5 bar...4 bar
Max. hystereze tlaku	0.4 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	1400 g
Způsob upevnění	montáž do panelu montáž do vedení s příslušenstvím volitelně:
Materiál krytu	zesílený PA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přípojovací desky	tlakový odlitek z hliníku
Materiál upevňovacího úhelníku	tlakový odlitek z hliníku
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál spojky modulů	Hliníkový tlakový odlitek

Parametr	Hodnota
Materiál membrány	NBR
Materiál narážky ventilu	tvárná slitina hliníku NBR POM