

Odlučovač vody MS6N-LWS

Číslo dílu: 564898

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	6
Řada	MS
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Odpouštění kondenzátu	automaticky automaticky, ovládáno elektricky ručně tlačítkem
Konstrukce	Odstředivý odlučovač
Max. množství kondenzátu	38 ml
Ochrana nádoby	integrováno jako kovová nádoba
Stupeň odlučování kondenzátu	99 %
Provozní tlak	0.8 bar...16 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	2400 l/min...3800 l/min
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:--:] stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:--:] netečné plyny
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Teplota média	-10 °C...60 °C
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím volitelně:
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál nádoby	tvárná slitina hliníku
Materiál průhledového skla	PA