



Deska regulátoru VMPA1-B8-R1-M5-10

Číslo dílu: 564908

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|--|--|
| Šířka | 10.5 mm |
| Montážní poloha | libovoln. |
| Pneumatická vertikální výstavba | redukční ventil pro 1 |
| Funkce regulátoru | konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním |
| Rozsah regulace tlaku | 0.5 bar...8.5 bar |
| Vstupní tlak 1 | 0.5 bar...10 bar |
| Provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Stupeň krytí | IP65 podle IEC 60529 |
| Okolní teplota | -5 °C...50 °C |
| Max. utahovací moment | 0.25 Nm |
| Hmotnost výrobku | 73.8 g |
| Způsob upevnění vertikální výstavby | na řadovou přípojovací desku |
| Připojení manometru | M5 |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |
| Materiál ovládacího dílu | PA |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál tělesa regulátoru | PA |