

Konektor NECU-S-M8G3-HX-Q3

Číslo dílu: 564945

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 61076-2-104 EN 61984
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Četnost připojování	3
Hmotnost výrobku	7.8 g
Elektrické připojení	3 piny M8x1 Přímý konektor / nožová svorka
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...32 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...32 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	2 A
Odolnost nárazům napětí	0.8 kV
Přípustný průměr kabelu	2.1 mm...3.5 mm
Průměr jednotlivého vodiče	0.05 mm
Průměr žíly	0.6 mm...1 mm
Průřez přírodních vodičů	0.1 mm²...0.14 mm²
Stupeň krytí	IP65 IP67
Okolní teplota	-25 °C...85 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	PA tlakový odlitek ze zinku poniklováno
Materiál aretace šroubu	Mosaz, poniklovaná
Materiál těsnění	FPM PUR
Materiál nástrčných kontaktů	pozlaceno
Přípustný izolační obal	PP PVC