

Spojovací vedení MHJ9-KMH-2,5-MF

Číslo dílu: 565519

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Certifikát	RCM Mark
Dodatečné funkce	zhášení jisker omezení přidrženého proudu s rekuperací energie ochranné odpojení
Způsob upevnění	s průchozí dírou montážní lištou volitelně:
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	98 g
Elektrické připojení	2 piny / 2 piny / 4 vodiče přímá zásuvka / přímá zásuvka / kabel
Rozsah provozního napětí, DC	12 V...53 V
Ochrana proti přepólování	pro provozní napětí
Upozornění k provozu	Napájecí zdroj musí být schopen dodávat minimálně 1,7 A bez poklesu napětí.
Upozornění k příkonu	fáze nízkého proudu 2 W, fáze vysokého proudu 7 W, jednotlivé kanály
Doba sepnutí	100% Dbejte prosím na pozornění k provozu elektromagnetických ventilů.
Rozsah signálu spouštěče, DC	3 V...30 V
Upozornění ke vstupnímu proudu	lineární nárůst 0,09 - 0,44 mA při signálu ovladače 3 - 15 V 0,44 - 15,44 mA v případě spouštěcího signálu 15 - 30 V
Vstupní odpor	34 kΩ
Délka kabelu	2,5 m
Vlastnosti kabelu	pro statická použití
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi

Parametr	Hodnota
Materiál pláště kabelu	PUR PVC
Materiál tělesa	POM