

Připojovací blok CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

Číslo dílu: 565705

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozměry Š x D x V	(vč. řadového bloku a připojovací techniky) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Způsob upevnění	na řadový připojovací blok CPX-M-GE..
Hmotnost výrobku	120 g
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	95 % bez kondenzace
Stupeň krytí	IP65
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi (v namontovaném stavu)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu proti výbuchu (ATEX)
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK EX
Ochrana proti výbuchu	zóna 0 (IEC-EX) zóna 20 (IEC-EX) zóna 22[20] (UKEX) zóna 2[0] (UKEX)
Kategorie ATEX pro plyny	II (1) G
Kategorie ATEX pro prach	II (1) D
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Typ ochrany proti výbuchu plynu	[Ex ia Ga] IIC
Ochrana proti zapálení a výbuchu prachu	[Ex ia Da] IIIC
Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Úřad, který vydal certifikát	IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA
Elektrické připojení	4 vodiče 4x zásuvka s kódováním A kulatý konektor M12x1

Parametr	Hodnota
Počet vstupů	8