

Svorkovnice NECU-L3G8-C1-IS

Číslo dílu: 565711

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Četnost připojování	100
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	33 g
Elektrické připojení	8 vodičů pérová svorka přímý konektor
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	12 A
Odolnost nárazům napětí	4 kV
Průřez přívodních vodičů	0.2 mm²...2.5 mm²
Okolní teplota	-40 °C...85 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	PA
Barva tělesa	modrá
Materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi pocínované