

Připojovací lišta VABM-L1-10AS-M5-8

Číslo dílu: 566528

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	10.5 mm
Max. počet pozic pro ventily	16
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certifikát	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. utahovací moment při montáži na lištu DIN	1.5 Nm
Max. utahovací moment, upevnění ventilu	0.45 Nm
Max. utahovací moment, nástěnná montáž	3 Nm
Hmotnost výrobku	74 g
Připojení pneumatiky 1	M5
Pneumatické připojení 3	M5
Připojení pneumatiky 5	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku