

Připojovací lišta VABM-L1-10S-G18-3

Číslo dílu: 566559

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	10.5 mm
Max. počet pozic pro ventily	16
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certifikát	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Vhodné pro výrobu baterií se sníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14	Třída 5 podle ISO 14644-1
Max. utahovací moment při montáži na lištu DIN	1.5 Nm
Max. utahovací moment, upevnění ventilu	0.45 Nm
Max. utahovací moment, nástěnná montáž	3 Nm
Hmotnost výrobku	81 g
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 3	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku