



# Zásuvka s kabelem NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2

Číslo dílu: 566664

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                     | Hodnota                   |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Označení vedení                              | bez popisových štítků     |
| Montážní poloha                              | libovoln.                 |
| Hmotnost výrobku                             | 17 g                      |
| Elektrické připojení 1, funkce               | strana koncových zařízení |
| Elektrické připojení 1, konstrukce           | hranat.                   |
| Elektrické připojení 1, druh připojení       | zásuvka                   |
| Elektrické připojení 1, výstup kabelu        | přím.                     |
| Elektrické připojení 1, připojovací technika | připojovací obrazec S     |
| Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů    | 2                         |
| Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče | 2                         |
| Elektrické připojení 1, způsob upevnění      | aretace zarážkou          |
| Elektrické připojení 2, funkce               | strana řízení             |
| Elektrické připojení 2, druh připojení       | 2x samostatný vodič       |
| Elektrické připojení 2, připojovací technika | volné konce vodičů        |
| Elektrické připojení 2, počet pinů/žil       | 2                         |
| Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily   | 2                         |
| Rozsah provozního napětí, DC                 | 0 V...60 V                |
| Proudová zatížitelnost při 40 °C             | 3 A                       |
| Délka kabelu                                 | 2,5 m                     |
| Vlastnosti kabelu                            | standard                  |
| Průměr kabelu                                | 1,3 mm                    |
| Konstrukce kabelu                            | 2x 0,14 mm <sup>2</sup>   |
| Jmenovitý průřez vodičem                     | 0,14 mm <sup>2</sup>      |
| Konce vodičů                                 | odříznuto natupo          |
| Stupeň krytí                                 | IP40                      |
| Upozornění ke stupni krytí                   | v namontovaném stavu      |
| Okolní teplota                               | -5 °C...60 °C             |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)           | podle směrnice EU-RoHS    |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)         | podle předpisů UK RoHS    |
| Shoda s LABS                                 | VDMA24364-B2-L            |
| Upozornění k materiálu                       | v souladu s RoHS          |

| Parametr                     | Hodnota                    |
|------------------------------|----------------------------|
| Materiál tělesa              | POM                        |
| Barva tělesa                 | černá                      |
| Materiál nástrčných kontaktů | slitina mědi<br>pocínované |
| Materiál izolační dutinky    | PVC                        |