

# Tlumič hluku U-3/4-B-NPT

Číslo dílu: 566823

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Montážní poloha                        | libovoln.                                          |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi |
| Průtok vzhledem k atmosféře            | 11834 l/min                                        |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]      |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz                             |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Hladina akustického tlaku              | 81 dB(A)                                           |
| Okolní teplota                         | -10 °C...70 °C                                     |
| Hmotnost výrobku                       | 128 g                                              |
| Pneumatické připojení                  | NPT3/4                                             |
| Materiál vložky tlumiče                | PE                                                 |
| Materiál závitového čepu               | hliník                                             |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                   |
| Materiál tělesa                        | hliník                                             |