


**Krycí deska
VABB-L1-10A**
Číslo dílu: 569986

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	10.5 mm
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certifikát	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	9.4 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál krycí desky	tvárná slitina hliníku