

# Hadice z plastu PUN-V0-4X1-BL-C

Číslo dílu: 570350

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                             | Hodnota                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Vnější Ø                             | 4 mm                                                                     |
| Poloměr ohybu významný pro průtok    | 20 mm                                                                    |
| Vnitřní Ø                            | 2 mm                                                                     |
| Min. poloměr ohybu                   | 10 mm                                                                    |
| Vlastnosti hadice                    | vhodné do energetických řetězců                                          |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar<br>-13.775 psi...101.5 psi     |
| Provozní tlak závislý na teplotě     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi        |
| Upozornění k provoznímu tlaku        | voda: max. 0,6 MPa při max. 50 °C                                        |
| Certifikát                           | TÜV                                                                      |
| Úřad, který vydal certifikát         | B 013277 0506 00                                                         |
| Provozní médium                      | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>voda (tekutá, bez ledu) |
| Požární zkouška materiálu            | UL94 V-0 (3 mm)<br>UL94 V-2 (0,75mm)                                     |
| Shoda s LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                           |
| Okolní teplota                       | -35 °C...60 °C                                                           |
| Upozornění k teplotě okolí           | použití bez tlaku do 90 °C                                               |
| Hmotnost výrobku podle délky         | 0.012 kg/m                                                               |
| Pneumatické připojení                | pro nástrčnou koncovku s vnějším Ø 4 mm                                  |
| Barva                                | modrá                                                                    |
| Upozornění k barvě                   | kvůli ochraně před plamenem odchylka od standardní barvy                 |
| Tvrdost Shore                        | D 54 +/-3                                                                |
| Upozornění k materiálu               | v souladu s RoHS                                                         |
| Materiál hadice                      | TPE-U(PU)                                                                |