

Hadice z plastu PLN-14X2-NT

Číslo dílu: 570424

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	14 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	80 mm
Vnitřní Ø	10 mm
Min. poloměr ohybu	40 mm
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Upozornění k provoznímu tlaku	Voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C
Certifikát	TÜV
Úřad, který vydal certifikát	B 013277 0527 00
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] voda (tekutá, bez ledu)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14	Staticky instalovaný prvek, nelze smyslně ohodnotit podle ISO 14644-1
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-30 °C...80 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.07 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčné připojení s vnějším Ø 14 mm
Barva	přírodní
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	PE