

Konektor
NECU-S-ECG4-HX-Q3
Číslo dílu: 570922

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Četnost připojování	1
Způsob upevnění	se západkou
Elektrické připojení	4 vodiče Přímý konektor / nožová svorka čtyřhranný tvar
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	3 A
Odolnost nárazům napětí	0.8 kV
Průměr jednotlivého vodiče	0.07 mm
Průměr žíly	0.8 mm...1 mm
Průřez přírodních vodičů	0.14 mm ²
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	2
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	PBT PC
Materiál nástrčných kontaktů	pozlaceno
Přípustný izolační obal	PP PVC TPE-E