


# Vodící jednotka ELFR-...-35- -

Číslo dílu: 571435

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Pracovní zdvih	50 mm...800 mm
Velikost	35
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	kluzné vedení vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	Vodící osa bez pohonu
Max. zrychlení	50 m/s <sup>2</sup>
Max. rychlost	1 m/s...3 m/s
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP20
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Momenty ploch 2. stupně ly	3770 mm <sup>4</sup>
Momenty ploch 2. stupně lz	4190 mm <sup>4</sup>
Max. síla Fy	50 N
Max. síla Fz	50 N
Max. odpor proti posuvu při chodu naprázdno	3 N
Referenční životnost	5000 km
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	0 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	1200 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	23 g
Materiál profilu	tvárná slitina hliníku eloxováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka pohonu	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál vodící lišty	ocel
Materiál saní	tvárná slitina hliníku eloxován