

Adaptér VAVE-C8-1R1

Číslo dílu: 573194

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Indikace stavu signálu	LED
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Montážní poloha	libovoln.
Utahovací moment	0.25 Nm
Hmotnost výrobku	3.5 g
Elektrické připojení	4 piny / 2 piny M8 / - konektor/zásuvka
Připojení ochranného vodiče	není k dispozici
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil s centrálním šroubem M2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PA
Materiál nástrčných kontaktů	bronz