

Připojovací lišta
VABM-L1-10HW-G18-6-GR
Číslo dílu: 573436

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	10.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. počet pozic pro ventily	6
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Vhodné pro výrobu baterií se sníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14	Třída 6 podle ISO 14644-1
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	464 g
Připojení řídicího tlaku vzduchu 12/14	M5
Připojení odvětrání řídicího tlaku vzduchu 82/84	M5
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	M7
Pneumatické připojení 3	G1/8
Pneumatické připojení 4	M7
Připojení pneumatiky 5	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku