

Elektrická připojovací deska VAVE-L1-1K6-LR

Číslo dílu: 573945

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vlastnosti kabelu	pro statická použití
Ochrana proti přepólování	bipolární
Dodatečné funkce	zhášení jisker omezení přídržného proudu
Indikace stavu signálu	LED
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Odolnost nárazům napětí	0.8 kV
Třída znečištění	3
Certifikát	RCM Mark
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Montážní poloha	libovoln.
Max. utahovací moment	0.27 Nm
Min. poloměr ohybu kabelu	34 mm
Hmotnost výrobku	11 g
Elektrické připojení	2 piny / 2 vodiče úhlová zásuvka / kabel hranatý tvar / volné konce vodičů
Konstrukce kabelu	2 x 0,25 mm ²
Průměr kabelu	3.4 mm
Tolerance průměru kabelu	± 0,1 mm
Délka kabelu	0.5 m
Konce vodičů	dutinka na vodiče
Připojení ochranného vodiče	není k dispozici
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil se samořezným šroubem
Barva tělesa	černá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	PA

Parametr	Hodnota
Materiál těsnění	EPDM
Materiál tělesa	PA
Materiál pláště kabelu	TPV
Materiál šroubů	kalená ocel