


# přímočarý portál DHSL-1-EGC70TB-EGSA50

č. dílu: 574502

FESTO

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



## katalogový list

parametr	hodnota
skupina	přímočarý portál 1
jmenovitá zátěž	0 ... 1 kg
pohon v ose Z	EGSA-50
druh pohonu v ose Z	elektrick. s vřetenem
mezipoloha v ose Z	libovol.
zdvih v ose Z	0 ... 100 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z	± 0,01 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Z	± 0,01 mm
pohon v ose Y	EGC-70-TB
druh pohonu v ose Y	elektrick. s vřetenem
mezipoloha v ose Y	libovol.
zdvih v ose Y	0 ... 5,000 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y	± 0,08 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Y	± 0,08 mm